

へん べい かん 扁平缶(ポリタンク)ゲージ管付

返品
不可

運賃
別途

パッキン付 遮光性



- バルブとゲージ管はPVCを使用しています。
- 取付位置・コックの変更・コックの追加・ポリナットの取付(各指定サイズ)など、さまざまな加工を1個から承ります。お気軽にお問い合わせください。
- コックは取外しできません。
- ホースは接続できません。
- 界面活性剤入の液体を使用した場合、容器からの液漏れの原因となる場合があります。
- 本体に直接取付けてある樹脂溶接タイプですので、取り替えが不可能です。
- 遮光率は本体色の濃さによって異なります。


扁平缶ゲージ管付 ※価格は全てオープン価格です。

コードNo.	品名	容量	A (内径)	A' (内径)	W (コック部含む)	D	H	販売 単位
0770	扁平缶広口	10ℓ	99	-	413	148	332	1個~
0771	正角缶	10ℓ	44	-	300	215	300	1個~
0772	扁平缶片口	20ℓ	50	-	450	206	410	1個~
0773	扁平缶広口	20ℓ	99	-	450	206	415	1個~
0774	正角広口	20ℓ	179	-	340	250	410	1個~
0775	扁平缶片口グレー	20ℓ	50	-	450	206	410	1個~

■ 通常在庫品 ■ 3~5日 ■ 7~10日
 ■ 材質/容器・コック：ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、Oリング：バイトン(FKM)、ゲージ・ゲージバルブ：塩ビ(PVC) ■ 製造国/日本 ※寸法には許容差があります。(単位mm)



パッキン(ポリエチレン発泡体)



ゲージバルブを開けた状態

ゲージバルブを閉めた状態

広口瓶ゲージ管付


返品
不可

運賃
別途

パッキン付



- バルブとゲージ管はPVCを使用しています。
- 取付位置・コックの変更・コックの追加・ポリナットの取付(各指定サイズ)など、さまざまな加工を1個から承ります。お気軽にお問い合わせください。
- コックは取外しできません。
- ホースは接続できません。
- 界面活性剤入の液体を使用した場合、容器からの液漏れの原因となる場合があります。
- 本体に直接取付けてある樹脂溶接タイプですので、取り替えが不可能です。



ゲージバルブを開けた状態 ゲージバルブを閉めた状態

広口瓶ゲージ管付 ※価格は全てオープン価格です。


コードNo.	容量	A (内径)	W (コック部含む)	H	販売 単位
0790	10ℓ	99	308	390	1個~
0791	20ℓ	99	395	450	1個~
0792	30ℓ	99	395	590	1個~
0793	50ℓ	235	455	680	1個~
0794	100ℓ	235	540	835	1個~

■ 通常在庫品 ■ 3~5日 ■ 7~10日
 ■ 材質/容器・コック：ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、Oリング：バイトン(FKM)、ゲージ・ゲージバルブ：塩ビ(PVC) ■ 製造国/日本 ※寸法には許容差があります。(単位mm)

プラスチック Q&A

Q コックの内部はどうなっていますか?

A 断面写真をご覧ください。
 流体の漏れを防ぐOリングを装着しております。



Q 容器に液体を入れて運搬に使っても大丈夫?

A 弊社容器は「保存容器」として設計しております。内用液を入れたままの運搬はお控えください。
 どうしても運搬にご入用の場合は「封印キャップシリーズ(P23・P24)」をご購入いただくか、キャップ部分をテープなどで緩み止めの補正をしていただくようお願いしております。