

広口瓶ゲージ管付

※ケミカルコックは在庫無くなり次第仕様変更となります。


返品
不可

運賃
別途


容器
樹脂溶接加工品



- バルブとゲージ管はPVCを使用しています。
- 取付位置・コックの変更・コックの追加・ポリナットの取付(各指定サイズ)など、さまざまな加工を1個から承ります。お気軽にお問合せください。
- コックは取外しできません。
- ホースは接続できません。
- 界面活性剤入の液体を使用した場合、容器からの液漏れの原因となる場合があります。
- 本体に直接取付けてある樹脂溶接タイプですので、取り替えが不可能です。



パッキン(ポリエチレン発泡体)



ゲージバルブを開けた所



ゲージバルブを閉めた所

広口瓶ゲージ管付

※価格は全てオープン価格です。

| コードNo. | 容量 | A (内径) | W (コック部含む) | H | 販売単位 |
|--------|------|-----------|---------------|-----|------|
| 0790 | 10ℓ | 99 | 308 | 390 | 1個～ |
| 0791 | 20ℓ | 99 | 395 | 450 | 1個～ |
| 0792 | 30ℓ | 99 | 395 | 590 | 1個～ |
| 0793 | 50ℓ | 235 | 455 | 680 | 1個～ |
| 0794 | 100ℓ | 235 | 540 | 835 | 1個～ |

■ 通常在庫品 ■ 3～5日 ■ 7～10日

■ 材質/容器: コック: ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、Oリング: バイトン(FKM)、ゲージゲージバルブ: 塩ビ(PVC) ■ 製造国/日本 ※寸法には許容差があります。(単位mm)

※台車の商品情報はP47～P49をご参照ください。

細口瓶ゲージ管付


※ケミカルコックは在庫無くなり次第仕様変更となります。

返品
不可


運賃
別途



- バルブとゲージ管はPVCを使用しています。
- 取付位置・コックの変更・コックの追加・ポリナットの取付(各指定サイズ)など、さまざまな加工を1個から承ります。お気軽にお問合せください。
- コックは取外しできません。
- ホースは接続できません。
- 界面活性剤入の液体を使用した場合、容器からの液漏れの原因となる場合があります。
- 本体に直接取付けてある樹脂溶接タイプですので、取り替えが不可能です。



パッキン(ポリエチレン発泡体)



ゲージバルブを開けた所



ゲージバルブを閉めた所

細口瓶ゲージ管付

※価格は全てオープン価格です。

| コードNo. | 容量 | A (内径) | W (コック部含む) | H | 販売単位 |
|--------|-----|-----------|---------------|-----|------|
| 0780 | 10ℓ | 40 | 304 | 380 | 1個～ |
| 0782 | 30ℓ | 38 | 390 | 585 | 1個～ |
| 0783 | 50ℓ | 99 | 455 | 670 | 1個～ |

■ 通常在庫品 ■ 3～5日 ■ 7～10日

■ 材質/容器: コック: ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、Oリング: バイトン(FKM)、ゲージゲージバルブ: 塩ビ(PVC) ■ 製造国/日本 ※寸法には許容差があります。(単位mm)

※0781は廃番となりました。